

統合された手動によって熱くする実験室の餌出版物

120Mm/180Mm/200Mm/300Mm

商品番号: PCY



前書き

一体型手動加熱ラボプレスで、加熱プレスサンプルを効率的に処理できます。500°Cまでの加熱範囲で、様々な産業に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

器械のモデル	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
圧力範囲	0-5.0トン	0~10.0トン	0~10.0トン	0~15.0トン
ピストン直径	50mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	65mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	65mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	クロームメッキ油シリンダーで95mm (d)
主な全体構造	オイル漏れ箇所を減らすため、密閉接続のない装置	オイル漏れ箇所を減らすために、密閉された接続がない装置	油漏れ箇所を減らすためにシールされた接続部がない装置	油漏れ箇所を低減するための密閉接続のない装置
金型加熱温度	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0°C/500.0
断熱方法	輸入インシュレーションボード	輸入インシュレーションボード	輸入インシュレーションボード	輸入インシュレーションボード
冷却方法	水冷による急速冷却[オプションの水冷機]	水冷による急速冷却[オプションの水冷機]	水冷による急速冷却[オプションの水冷機]	水冷による急速冷却[オプション水冷機]
ホットプラテンサイズ	二重板加熱 120×120mm(M×N)	二重板加熱180×180mm(M×N)	二重板加熱200×200mm(M×N)	二重板加熱300×300mm(M×N)
ワークスペース	140×140×60mm	180×180×60mm	200×200×60mm	300×300×65mm
外形寸法	250×230×390mm(L×W×H)	290×290×420mm(L×W×H)	320×290×420mm(L×W×H)	450×420×450mm(L×W×H)
電源	700W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	1000W(220V/110Vはカスタマイズすることができます)	1200W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	3000W(220V/110Vはカスタマイズ可能)
重量	55 Kg	90Kg	95Kg	180Kg
錠剤機寸法図	下図参照	写真参照	写真参照	写真参照