

Ito/Ftoガラス収納ラック/ターンオーバーラック/シリコンウェーハ収納ラック

商品番号: PTFE-18



前書き

Ito/FTOガラス収納ラック/ターンオーバーラック/シリコンウェーハ収納ラックは、シリコンウェーハ、チップ、ゲルマニウムウェーハ、ガラスウェーハ、サファイアウェーハ、石英ガラスなどの出荷包装、ターンオーバー、保管に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

| モデル | 4インチ 25枚 | 4インチ 50枚 | 5インチ 25枚 | 5インチ 50枚 | 6インチ 25個 | 8インチ 25ピース | 12インチ 25個 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 外径 | 122mm | 122mm | 149mm | 149mm | 180mm | 245mm | 350mm |
| スポンジ内径を除く | 110mm | 110mm | 138mm | 138mm | * | * | 320mm |
| スポンジ内径 | 104mm | 104mm | 127mm | 127mm | * | * | 300mm |
| 高さ | 29mm | 56mm | 45mm | 55mm | 43mm | 40mm | 60mm |

使用方法 本製品は、直径100mm、125mm、150mm、200mm、300mmの製品を25枚または50枚収納できるシリコンウェーハ用平箱です。シリコンウェーハ、チップ、ゲルマニウムウェーハ、ガラスウェーハ、サファイアウェーハ、石英ガラス等の出荷梱包、回転、保管に使用できます。

| 型式 | 2インチ 25枚 | 3インチ 25枚 | 4インチ 25枚 | 6インチ 25枚 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 外部サイズ | 160*62*62mm | 160*88*88mm | 165*145*122mm | 180*142*185mm |
| 容量 | 直径50mmを25個搭載可能 | 直径76mmを25個搭載可能 | 直径100mmを25個搭載可能 | 直径150mmを25個搭載可能 |
| 材質 | PP | PP | PP | PP |
| 色 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
| 重量 | 155g | 240g | 400g | 600g |