

Ito/Ftoガラス収納ラック/ターンオーバーラック/シリコンウェーハ収納ラック

商品番号: PTFE-18



前書き

Ito/FTOガラス収納ラック/ターンオーバーラック/シリコンウェーハ収納ラックは、シリコンウェーハ、チップ、ゲルマニウムウェーハ、ガラスウェーハ、サファイアウェーハ、石英ガラスなどの出荷包装、ターンオーバー、保管に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	4インチ 25枚	4インチ 50枚	5インチ 25枚	5インチ 50枚	6インチ 25個	8インチ 25ピース	12インチ 25個
外径	122mm	122mm	149mm	149mm	180mm	245mm	350mm
スポンジ内径を除く	110mm	110mm	138mm	138mm	*	*	320mm
スポンジ内径	104mm	104mm	127mm	127mm	*	*	300mm
高さ	29mm	56mm	45mm	55mm	43mm	40mm	60mm

使用方法 本製品は、直径100mm、125mm、150mm、200mm、300mmの製品を25枚または50枚収納できるシリコンウェーハ用平箱です。シリコンウェーハ、チップ、ゲルマニウムウェーハ、ガラスウェーハ、サファイアウェーハ、石英ガラス等の出荷梱包、回転、保管に使用できます。

型式	2インチ 25枚	3インチ 25枚	4インチ 25枚	6インチ 25枚
外部サイズ	160*62*62mm	160*88*88mm	165*145*122mm	180*142*185mm
容量	直径50mmを25個搭載可能	直径76mmを25個搭載可能	直径100mmを25個搭載可能	直径150mmを25個搭載可能
材質	PP	PP	PP	PP
色	半透明	半透明	半透明	半透明
重量	155g	240g	400g	600g