

Kbrペレットプレス 2T

商品番号: PCKBR



前書き

KINTEK

KBRプレスをご紹介します。これは、初心者向けに設計された手動式ラボ用油圧プレスです。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	PCKBR-2T
使用圧力(T)	0-2(20Mpa)
ピストン径	35mm
最大ピストンストローク	1.7 mm
圧力安定性	<1 MPa/10分
作業台直径	Φ45mm(D)
支柱数	2本
作業スペース	54×55 (M×N)
寸法	100×220×220(W×L×H)
重量(kg)	4.8kg