

研究室用 1200℃ マッフル炉

商品番号: KT-12M



前書き

当社製1200℃マッフル炉で研究環境をアップグレードしませんか。日本製アルミナファイバーとモリブデンコイルにより、高速かつ高精度な加熱を実現します。TFTタッチスクリーンコントローラーを搭載し、簡単にプログラミングとデータ分析が可能です。今すぐご注文ください！

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル		KT-12M	
最高温度		1200℃	
定常使用温度		1100℃	
炉筒材質		高純度石英	
チャンバー材質		日本製アルミナファイバー	
加熱要素		Cr2Al2Mo2線コイル	
加熱速度		0～15℃/分	
温度センサー		K型熱電対内蔵	
温度コントローラー		デジタルPIDコントローラー / タッチスクリーンPIDコントローラー	
温度制御精度		±1℃	
温度均一性		±5℃	
電源		AC110～220V, 50/60HZ	
標準在庫チャンバーサイズ			
チャンバーサイズ (mm)	有効容積 (L)	チャンバーサイズ (mm)	有効容積 (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

お客様仕様のサイズ・容積にも対応可能です

No.	品名	数量
-----	----	----

1	炉本体	1
2	サーマルブロック	1
3	坩堝トング	1
4	耐熱手袋	1
5	取扱説明書	1