

ラボ用ブローフィルム押出 三層共押出フィルムブロー機

商品番号: RPM-05



前書き

ラボ用ブローフィルム押出は、主にポリマー材料のフィルムブローの実現可能性、材料中のコロイドの状態、および着色分散体、制御混合物、押出物の分散を検出するために使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-05A	RPM-05B
名称	単層ブローフィルム	三層共押出ブローフィルム
スクリー径	25mm またはカスタム	25mm *3 またはカスタム
スクリーアスペクト比 (L/D)	33:1 (またはカスタム)	
スクリー速度	0-95rpm 周波数変換速度制御	
モーター (kg)	可変周波数モーターまたはサーボモーター	
主モーター出力	4KW (またはカスタム)	
ダイス径	25mm (またはカスタム)	30mm (またはカスタム)
フィルムの最大径	150-180mm (またはカスタム)	300mm (またはカスタム)
寸法 (mm) (幅*奥行*高さ)	1800*800*2000mm	2100*950*2300mm
重量 (kg)	約450kg	約1100 kg
電源	3相、AC380V	
※特殊モデルは顧客の要件に応じて設計できます。		