

ラボ用内部ゴムミキサー ゴムニーダー機 混合・混練用

商品番号: RPM-07



前書き

ラボ用内部ゴムミキサーは、プラスチック、ゴム、合成ゴム、ホットメルト接着剤、各種低粘度材料などの様々な化学原料の混合、混練、分散に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-07A	RPM-07B	RPM-07C	RPM-07D
混合容量	1L	3L	5L	10L
制御モード	キーコントロール/PLCコントロール（オプション）			
排出方法	逆排出または開閉式			
駆動モーター	3.75KW	7.5KW	11KW	18.5KW
フリップモーター	0.75KW	0.75KW	0.75KW	0.75KW
ローター速度（前方/後方）	40/31r/min（調整可能）			
フリップ角度	110°C			
空気圧	0.5-0.8Mpa			
寸法（高さ*幅*奥行き）	1800*900*1900mm	1900*1300*1500mm	1900*1300*1500mm	2100*1100*2300mm
重量（kg）	850kg	1300kg	1500kg	1800kg

電源 3相、AC380V

※特殊モデルは顧客の要件に応じて設計できます。