

ラボ内部ゴムミキサー/ゴムニーダー機

商品番号: RPM-07



前書き

ラボ内ゴムミキサーは、プラスチック、ゴム、合成ゴム、ホットメルト接着剤および様々な低粘度材料のような様々な化学原料の混合、混練、分散に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-07A	RPM-07B	RPM-07C	RPM-07D
混合量	1L	3L	5L	10L
制御モード	キー制御/PLC制御 (オプション)			
排出方法	逆吐出またはオープンクローズ式			
駆動モーター	3.75KW	7.5KW	11KW	18.5KW
反転モーター	0.75KW	0.75KW	0.75KW	0.75KW
ローター回転数 (前後)	40/31r分 (調節可能)			
フリップ角度	110°C			
空気圧力	0.5-0.8Mpa			
容積 (H*W*D)	1800*900*1900mm	1900*1300*1500mm	1900*1300*1500mm	2100*1100*2300mm
重量 (kg)	850kg	1300kg	1500kg	1800kg
電源	3φ, AC380V			
お客様のご要望に応じた特別仕様も承ります。				