

ラボプラスチックPvcカレンダー延伸フィルムキャストマシン（フィルムテスト用）

商品番号: RPM-02



前書き

キャストフィルムマシンは、ポリマーキャストフィルム製品の成形用に設計されており、キャストイング、押出、延伸、コンパウンディングなどの複数の加工機能を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-02A	RPM-02B
名前	単層	三層
スクリー径	25mm（またはカスタム）	
L : D（長さ と 直径の比率）	33 : 1（またはカスタム）	
スクリー速度	0～95rpm（周波数変換速度制御）	
モーター出力	4KW（またはカスタム）	
ダイリップ幅	300mm（またはカスタム）	
オプション構成	3CC溶融ポンプまたはカスタム、手動または油圧スクリーンチェンジャー、圧力センサー、圧力センサー、巻き取り装置	
カレンダーリング部分	160x350mmx2またはカスタム	
カレンダーローラーの取り付け方法	垂直または平行	
巻き取り装置	フリクションワインディング	
（W * D * H）ボリューム	2800 * 800 * 1650mm	3500 * 1600 * 2200mm
重量（kg）	≈750kg	≈1.2T
電源	3φ、AC380V	