

## 鑄造機

商品番号: RPM-02



### 前書き

キャストフィルムマシンは、ポリマーキャストフィルム製品の成形用に設計されており、キャスト、押出、延伸、コンパウンドなどの複数の加工機能を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-02A	RPM-02B
名称	単層	3層
スクリー径	25mm (またはカスタマイズ)	
L : D (長さ と 直径の比)	33:1 (またはカスタマイズ)	
スクリー回転数	0~95rpm (周波数変換による速度制御)	
モーター出力	4KW (またはカスタマイズ)	
ダイリップ幅	300mm (またはカスタマイズ)	
オプション構成	3CCメルトポンプまたはカスタマイズ、手動または油圧スクリーンチェンジャー、圧力センサー、圧力センサー、巻き戻し装置	
カレンダー部分	160x350mmx2またはカスタマイズ	
カレンダーローラーの設置方法	垂直または平行	
巻き取り装置	摩擦巻き上げ	
(幅x奥行x高さ)	2800x800x1650mm	3500x1600x2200mm
重量(kg)	≈750kg	≈1.2T
電源	3φ, AC380V	