

真空ボックスラボ用加熱プレート付き加熱油圧プレス機

商品番号: PCV



前書き

真空ボックス用ラボプレスで、研究室の精度を向上させます。真空環境で錠剤や粉末を簡単かつ正確にプレスし、酸化を抑えて一貫性を高めます。デジタル圧力計を備え、コンパクトで使いやすい設計です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCV-10T1818	PCV-10T2020
圧力範囲	0-10.0 トン	0-10.0 トン
加圧プロセス	手動加圧	手動加圧
加熱温度	最大 500°C	最大 500°C
加熱プレート	180×180mm	200×200mm
真空ボックス材質	SUS 304 (ステンレス鋼)	SUS 304 (ステンレス鋼)
スタジオサイズ	400×400×400mm	400×100×400mm
ドアサイズ	300×350mm	300×350mm
真空度	-0.1MPa	-0.1MPa
寸法	450×550×850(L×W×H)	450×550×850(L×W×H)
電源	220V 50Hz (110V対応可能)	220V 50Hz (110V対応可能)