

効率的なサンプル混合と均質化のための実験用ディスク回転ミキサー

商品番号: KTL-7



前書き

正確なサンプル混合のための効率的な実験用ディスク回転ミキサー、様々な用途に対応、DCモーターとマイクロコンピューター制御、調整可能な速度と角度。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	LC-TD
動作モード	回転
電圧	100-240VAC
周波数	50/60Hz
電力	40W
角度	0-90°
モータータイプ	DCモーター
速度範囲	10-70RPM
時間設定範囲	1-1199分
操作モード	タイマー/連続運転
製品サイズ	D280×W210×H300mm
製品の正味重量	8Kg
許容周囲温度	5-40℃
許容相対湿度	80%RH
筐体保護等級	IP21