

## ラボ用ディスク回転ミキサー

商品番号: KTL-7



### 前書き

実験室用ディスクロータリーミキサーは、混合、均質化、抽出のためにスムーズかつ効果的にサンプルを回転させることができます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	LC-TD
動作モード	回転
電圧	100-240VAC
周波数	50/60Hz
出力	40W
角度	0-90°
モータータイプ	DCモーター
速度範囲	10-70RPM
時間設定範囲	1~1199分
運転モード	時限運転/連続運転
製品サイズ	D280×W210×H300mm
正味重量	8Kg
許容周囲温度	5-40°C
許容相対湿度	80%RH
筐体保護レベル	IP21