

## 効率的な試料調製のための研究室用密閉ハンマークラッシャー

商品番号: KT-PCZ



### 前書き

効率的な試料調製のためのラボ用密閉ハンマークラッシャーをご覧ください。石炭、冶金、研究に最適なこの粉砕機は、高い生産効率と環境への配慮を保證します。

[詳細を学ぶ](#)

型式	投入サイズ (mm)	排出サイズ (mm)	生産性 (kg/h)	モーター出力 (kw)
PCZ-180x150	≤50	<6、<3、<1 (調整可能)	<600	1.5
PCZ-250x360	≤150	<13、<6、<3 (調整可能)	<1200	3
PCX-180x150	≤50	<3 (調整可能)	<120	1.5