

ラボ用Ito/Fto導電性ガラス洗浄フラワーバスケット

商品番号: PTFE-13



前書き

PTFE製クリーニングラックは、主にテトラフルオロエチレンでできている。「プラスチックの王様」と呼ばれるPTFEは、テトラフルオロエチレンを主成分とする高分子化合物です。

[詳細を学ぶ](#)

直径*溝幅*溝長*適用容量

60mm*1.5mm*16mm*250ml ビーカー/20 PC	60mm*2.5mm*16mm*250ml ビーカー/20 PC
60mm*1.5mm*21mm*250ml ビーカー/20 PC	60mm*2.5mm*21mm*250ml ビーカー/20 PC
80mm*1.5mm*26mm*500ml ビーカー/20 PC	80mm*2.5mm*26mm*500ml ビーカー/20 PC
80mm*1.5mm*31mm*500ml ビーカー/20 PC	80mm*2.5mm*31mm*500ml ビーカー/20 PC
90mm*2.5mm*41mm*1000ml ビーカー/22 PC	