

## 実験室の多機能の小さく速度調節可能な横のシェーカー

商品番号: KTL-3



前書き

実験室用多機能速度調整発振器は、最新の生物工学生産装置用に特別に開発された定速実験装置である。

[詳細を学ぶ](#)

型式	KTL-3A	KTL-4A	KTL-5A	KTL-6A	KTL-8A
表示モード	LED表示	LED表示	LED表示	LED表示	LED表示
速度範囲	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm
タイミング範囲	1~9999分	1~9999分	1~9999分	1~9999分	1~9999分
パレットの標準構成	普遍的なばねクランプ	普遍的なばねクランプ	普遍的なばねクランプ	上部クランプ、下部スプリングクランプ	ユニバーサルスプリングクランプ
オシレーションモデル	往復	往復	回転	回転	回転
振動振幅	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
パレット作業サイズ	520*300mm	440*270mm	440*350mm	610*460mm (二重層)	700*620mm
重量	17.3Kg	13.5Kg	20Kg	65Kg	65Kg