

## オービタルシェーカー

商品番号: KTL-5



### 前書き

ミキサーOTオービタルシェーカーはブラシレスモーターを採用しており、長時間運転が可能です。培養皿、フラスコ、ビーカーなどの振動作業に適しています。

。

[詳細を学ぶ](#)

機種	ミキサーOS 2s
電圧	AC100-240V/DC24V
周波数	50-60Hz
表示モード	LCDスクリーン
モーター出力	40W
発振モード	トラック
最大負荷	7.5kg
モーター出力	40W
回転数範囲	30-250rpm
モータータイプ	ブラシレスモーター
タイミング範囲	1分-24時間または永久
正味重量	13kg
外形寸法	360×420×100mm