

実験室用小型恒温加熱マグネチックスターラー

商品番号: KTL-2



前書き

実験室用小型恒温加熱マグネチックスターラーは、さまざまな実験室用途で正確な温度制御と効率的な混合を実現するために設計された多機能ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KTL-HA	KTL-HB
表示モード	LCD	LCD
回転数範囲	100~1600rpm	100~2000rpm
回転数制御精度	±10rpm	±10rpm
タイマー範囲	1~99時間59分	1~99時間59分
温度制御範囲	室温~300℃	トレイ 室温~350℃
		サンプル 室温~250℃
温度制御精度	トレイ ±3℃	<100℃±0.5℃/ >100℃±1℃ (溶液)
	溶液 ±0.5℃	
最大攪拌容量 (H2O)	5L	20L