

## 研究室の小さい一定した温度の暖房の磁気攪拌機

商品番号: KTL-2



### 前書き

実験室用小型定温加熱マグネチックスターラーは、様々な実験用途で正確な温度制御と効率的な混合を行うために設計された多用途ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

型式	KTL-HA	KTL-HB
表示モード	LCD	LCD
速度範囲	100~1600rpm	100~2000rpm
速度制御精度	±10rpm	±10rpm
タイミング範囲	1~99h59分	1~99h59分
温度制御範囲	RT~300	トレイ RT~350 サンプルRT~250
温度制御精度	トレイ±3 溶液±0.5	<100°C±0.5°C/ >100°C±1°C (溶液)
最大攪拌量 (H2O)	5L	20L