

大型垂直石墨化真空炉

商品番号: GF-08



前書き

大型垂直高温石墨化炉は、炭素繊維やカーボンブラックなどの炭素材料の石墨化に使用される工業炉の一種です。最高3100℃まで到達できる高温炉です。

[詳細を学ぶ](#)

製品モデル仕様	GF-08-Φ80X140	GF-08-Φ90X160	GF-08-Φ100X200	GF-08-Φ120X200
容量(L)	703	1000	1500	2260
定格温度(℃)	2800	2800	2600	2600
限界温度(℃)	3100	3100	2800	2800
有効加熱面積 (mm)	Φ800×1400	Φ900×1600	Φ1000×2000	Φ1200×2000
電力(KW)	500	600	800	1200
周波数(HZ)	1000	1000	1000	1000
排出方法	上部排出/下部排出			
温度制御方法	日本島津製作所製温度調節器			
加熱方法	誘導加熱			
真空システム	ロータリーポンプ（高真空要求の場合は、ルーツ真空ポンプおよび油拡散ポンプが必要）			
焼結雰囲気	N ² Arなどのガス			
定格電源電圧 (V)	380			
定格加熱電圧 (V)	750			
真空度限界 (Pa)	100（真空冷間時）			