

ガラスリアクターの昇降/傾斜

商品番号: KR-80L



前書き

当社の昇降/傾斜ガラス反応器システムを使用して、合成反応、蒸留、ろ過プロセスを強化します。幅広い温度適応性、正確な攪拌制御、耐溶剤性バルブを備えた当社のシステムは、安定した純粋な結果を保証します。今すぐ機能とオプション機能を調べてください。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KGR-80	KGR-100	KGR-150
リアクター容積	80L	100L	150L
ジャケットのポリウム	24L	30L	45L
攪拌力	370W	370W	400W
最大。トルク	378N/cm	378N/cm	425N/cm
ポートシーリング	PTFE		
速度制御	ノック無段階速度調整		
攪拌速度	0~650rpm		
作業温度	-80~250°C		
真空	0.098MPa		
安全保護	過電流/地絡/過熱保護		
作業環境	5~35°C		
電源	110-440V、50/60Hz		
全体寸法	700*630*2500mm	720*630*2700mm	750*660*2750mm
正味重量	140kg	160kg	200kg