

スクリーフィーダー付き液体窒素クライオジェニックグラインダーミルクライオミル

商品番号: KT-CG02



前書き

スクリーフィーダー付き液体窒素クライオジェニック粉砕機をご紹介します。微細材料の処理に最適です。プラスチック、ゴムなどに最適です。今すぐラボの効率を向上させましょう！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
モデル	KT-CG02
ホスト電源	1.8kw
電圧	220V/50Hz
ホスト速度	25000r/min
粉砕度	40-350メッシュ
バッチ生産	0.3-3kg/h
サンプルサイズ	10g
供給サイズ	≤5mm
シールリング	低温フッ素ゴム
排出モード	連続
供給モーター	40w
供給速度	0-10r/min
供給方法	スクリー/手動
液体窒素タンクモデル	YDS-30
液体窒素タンクの容量	30L (50Lオプション)
液体窒素ポンプモデル	YDB-50J
液体窒素入力	電動ポンプ/フットポンプ
液体窒素出力制御	スケールバルブ
粉砕モード	高速衝撃
排出モード	ふるいなし風選別
重量	46kg

パラメータ	仕様
全体寸法	750*450*850mm