

液体窒素の良い原料の処理のためのねじ送り装置が付いている低温粉碎の Cryomilling 機械

商品番号: KT-CG02



前書き

スクリーフィーダー付き液体窒素低温粉碎機をご覧ください。プラスチック、ゴムなどに最適です。今すぐラボの効率を上げましょう！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
型式	KT-CG02
ホスト電力	1.8kw
電圧	220V/50Hz
ホストの速度	25000r/min
粉碎の細かさ	40-350メッシュ
バッチ生産	0.3-3kg/h
サンプルサイズ	10g
フィードサイズ	≤5mm
シールリング	低温フッ素ゴム
排出モード	連続的
供給モーター	40w
送り速度	0-10r/min
供給方式	スクリー/手動
液体窒素タンク型式	YDS-30
液体窒素タンク容量	30L(オプション50L)
液体窒素ポンプ型式	YDB-50J
液体窒素入力	電動ポンプ/フットポンプ
液体窒素出力制御	スケールバルブ
粉碎モード	高速衝撃
排出モード	ふるい風選択なし
重量	46kg

パラメータ

仕様

全体寸法

750450850mm