

## 液体窒素極低温粉碎機スクリーフィーダー微粉碎用

商品番号: KT-CG02



### 前書き

スクリーフィーダー付き液体窒素極低温粉碎機をご覧ください。プラスチック、ゴムなどに最適です。今すぐラボの効率を上げましょう！

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 仕様            |
|-----------|---------------|
| 型式        | KT-CG02       |
| ホスト電力     | 1.8kw         |
| 電圧        | 220V/50Hz     |
| ホストの速度    | 25000r/min    |
| 粉碎の細かさ    | 40-350メッシュ    |
| バッチ生産     | 0.3-3kg/h     |
| サンプルサイズ   | 10g           |
| フィードサイズ   | ≤5mm          |
| シールリング    | 低温フッ素ゴム       |
| 排出モード     | 連続的           |
| 供給モーター    | 40w           |
| 送り速度      | 0-10r/min     |
| 供給方式      | スクリー/手動       |
| 液体窒素タンク型式 | YDS-30        |
| 液体窒素タンク容量 | 30L(オプション50L) |
| 液体窒素ポンプ型式 | YDB-50J       |
| 液体窒素入力    | 電動ポンプ/フットポンプ  |
| 液体窒素出力制御  | スケールバルブ       |
| 粉碎モード     | 高速衝撃          |
| 排出モード     | ふるい風選択なし      |
| 重量        | 46kg          |
| 全体寸法      | 750450850mm   |