

低温水冷タッチスクリーン振動超微粉碎機

商品番号: KT-CG04



前書き

超微粉碎用の低温水冷振動粉碎機。材料の完全性を維持します。ラボや生産に最適です。詳細はこちら。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
タイプ	振動超微粉碎機（低温水冷タッチスクリーン自動制御）
主電源	380V / 1.1kW（モーターブランド：Xinbei）
作業原理	高周波振動
作業モード	断続的
制御方法	全自動インテリジェントタッチスクリーン制御
自動機能	自動リフティング、ロック、チルト、排出、温度制御
全体寸法（長さ×幅×高さ）	1650 × 900 × 1550 mm
本体重量	650 kg
粉碎シリンダー容量	≥ 6 L
粉碎シリンダー材質	304ステンレス鋼
粉碎ロッド（材質/サイズ/数量）	304ステンレス鋼 / Φ20mm × 175mm / 75本
材料ボックス容量/数量	2.0 L / 2個
材料ボックス材質	304ステンレス鋼
供給能力（バッチあたり）	約 0.2 - 0.5 kg
出力容量	1.0 - 3.0 kg/h（細かさと材料による）
粉碎細かさ（漢方薬/食品）	300 - 3000メッシュ
粉碎細かさ（化学品/食品/その他）	500 - 5000メッシュ（材料による）
細胞壁破壊率（花粉/孢子）	> 95%
低温システム	統合水チラー
冷凍能力	380V / 2.2kW / 2P
冷凍コンプレッサー	アメリカンコブランド
温度範囲	0°C～-25°C

パラメータ	仕様
循環冷媒	エチレングリコール
冷凍ユニット寸法（長さ×幅×高さ）	700 × 500 × 1930 mm
冷凍ユニット重量	100 kg
設置条件	クラス100,000～300,000 GMPクリーンルームに適しており、破壊的な設置は不要
ノイズエンクロージャー	3層防音（ステンレス鋼+吸音板）