

安全カバー付き手動ラボ油圧ペレットプレス 15T / 24T / 30T / 40T / 60T

商品番号: PCF



前書き

材料研究、薬局、電子産業におけるサンプル調製用の安全カバー付きの効率的な肥料ラボ用油圧プレス。15Tから60Tまであります。

[詳細を学ぶ](#)

楽器のモデル	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
圧力範囲	0~15T(0~30MPa)	0~24T(0~34MPa)	0~30T(0~31.5MPa)	0~40T(0~30MPa)	0~60T(0~34MPa)
ピストン径	Φ80mm(d)	Φ95mm(d)	Φ110mm(d)	Φ130mm(d)	Φ150mm(d)
圧力計	圧力と圧力強度の表示	圧力と圧力強度の表示	圧力と圧力強度の表示	圧力と圧力強度の表示	圧力と圧力強度の表示
最大圧力(T)	30mm	30mm	40mm	50mm	50mm
保護カバー	プレキシガラス	プレキシガラス	プレキシガラス	プレキシガラス	プレキシガラス
圧力の安定性	≤1MPa/10分	≤1MPa/10分	≤1MPa/10分	≤1MPa/10分	≤1MPa/10分
作業台直径	Φ90mm(D)	Φ105mm(D)	Φ120mm(D)	Φ140mm(D)	Φ160mm(D)
列の数	四	四	四	四	四
作業スペース	80×130mm(M×N)	112×160mm(M×N)	112×160mm(M×N)	126×185mm(M×N)	185×250mm(M×N)
寸法	260×175×395mm(長さ×幅×高さ)	305×195×425mm(長さ×幅×高さ)	305×195×425mm(長さ×幅×高さ)	355×215×505mm(長さ×幅×高さ)	405×240×565mm(長さ×幅×高さ)
重さ	42kg	65kg	65kg	90kg	120kg

力	プレッシャー
1[トン]	0.75[MPa]
3[トン]	2.2[MPa]
5[トン]	3.7[MPa]
10[トン]	7.5[MPa]
12[トン]	9[MPa]
15[トン]	11.3[MPa]
20[トン]	15[MPa]
30[トン]	22.5[MPa]
40[トン]	30[MPa]

注: システムの圧力強度は 35 MPa
を超えてはなりません。そうしないと、機器の耐用年数が短くなります。