

メッシュベルト式ガス雰囲気炉

商品番号: KT-MB



前書き

電子部品やガラス絶縁体の高温焼結に最適なKT-MBメッシュベルト焼結炉をご覧ください。開放雰囲気またはガス雰囲気環境で利用可能です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-MB20	KT-MB30	KT-MB35	KT-MB60	KT-MB65
使用温度	室温～1000℃				
制御精度	±1℃				
発熱体	FECヒーター				
メッシュベルト幅	200mm	300mm	350mm	600mm	650mm
有効高さ	50mm	60mm	80mm	80mm	80mm
熱ゾーン数	7	7	8	9	12
全長	7200mm	7200mm	7200mm	7650mm	13380mm
お客様の設計サイズおよび要件に対応します					