

## メッシュベルト式雰囲気制御炉

商品番号: KT-MB



### 前書き

電子部品やガラス絶縁体の高温焼結に最適なメッシュベルト式焼結炉KT-

MBをご覧ください。露天または制御雰囲気環境でご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

型式	KT-MB20	KT-MB30	KT-MB35	KT-MB60	KT-MB65
使用温度	RT-1000				
制御精度	±1°C				
発熱体	FECヒーター				
メッシュベルト幅	200mm	300mm	350mm	600mm	650mm
有効高さ	50mm	60mm	80mm	80mm	80mm
ホットゾーン数量	7	7	8	9	12
全長	7200mm	7200mm	7200mm	7650mm	13380mm
顧客の設計サイズおよび要求は受け入れられる					