

研究・分析用精密サンプル前処理マイクロ水平ポットミル

商品番号: KT-XRD180



前書き

研究・分析における精密サンプル前処理用のマイクロ水平ポットミルをご紹介します。XRD、地質学、化学などに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	マイクロ水平ポットミル
処理原理	摩擦
適用サンプル特性	微細
処理タイプ	粉碎
最大サンプルサイズ	< 0.5 mm
出力粒子サイズ範囲	< 1 μ m
ボールミルの数	1個
粉碎ポットの容量	180ml
粉碎コラムの数	42
粉碎メディアタイプ	円筒形
粉碎ポットの材質	酸化ジルコニウム
粉碎ボールオプション材質	酸化ジルコニウム
粉碎方法	乾式粉碎
粉碎ポットクイック固定装置	はい
ゴムローラーの数	2
最大速度	1800 r/min
制御方法	多機能LCDコントローラー
粉碎ポットの配置	水平
標準粉碎時間	3～30分
主な機能	連続粉碎
追加機能	LED照明
電気仕様	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、60W

パラメータ	説明
電源ポート	国内規格
正味重量	28 kg
寸法（幅、奥行き、高さ）	260 * 250 * 140 mm
保護レベル	IP65
規格	CE