

ミニ遊星ボールミル

商品番号: KT-P400



前書き

KT-

P400卓上型遊星ボールミルは、研究室での少量サンプルの粉碎・混合に最適です。安定した性能、長寿命、実用性をお楽しみください。タイミング機能、過負荷保護機能付き。

[詳細を学ぶ](#)

研削原理	衝撃と摩擦力
適した材料	小・中・低硬度 脆い 乾式または湿式
材料投入サイズ	
材料出力サイズ	0.1-20 μm
処理量	
粉碎ジャー速度	0-900 r/min
粉碎ジャー材質	炭化タングステン セラミック メノウ ステンレス鋼； 鋼鉄を堅くして下さい； ナイロンなど
研削ジャーの数	4個
粉碎ジャー容量	
ボール材質	炭化タングステン ジルコニア アルミナ メノウ ステンレス鋼、等。
モーター出力	250W
正味重量	35 kg
外形寸法	L500 * W300 * H350 mm
保護レベル	IP65
品質規格	セリウム