

実験室用ミニプラネタリーボールミル

商品番号: KT-P400



前書き

KT-

P400卓上プラネタリーボールミルは、実験室での少量サンプルの粉碎・混合に最適です。安定した性能、長寿命、実用性を備えています。タイミング機能と過負荷保護機能を搭載。

[詳細を学ぶ](#)

粉碎原理	衝撃力と摩擦力
適切な材料	低～中硬度； 脆性； 乾式または湿式
投入材料サイズ	2 mm未満
出力材料サイズ	0.1～20 μm
処理量	400 ml未満
粉碎ポット速度	0～900 rpm
粉碎ポット材質	炭化タングステン； セラミック； 珪藻； ステンレス鋼； 硬化鋼； ナイロンなど
粉碎ポット数	4個
粉碎ポット容量	100 ml未満
粉碎ボール材質	炭化タングステン； ジルコニア； アルミナ； 珪藻； ステンレス鋼など
モーター出力	250W
正味重量	35 kg
寸法	長さ500 * 幅300 * 高さ350 mm
保護レベル	IP65
品質基準	CE