

ラボ用小型ステンレス高压オートクレーブリアクター

商品番号: KV-3H



前書き

小型ステンレス高压リアクター -

医薬品、化学、科学研究業界に最適です。加熱温度と攪拌速度のプログラム設定が可能で、最大22Mpaの圧力に対応します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-HPR-C50	KT-HPR-C100	KT-HPR-C250	KT-HPR-C500
容量	50mL	100mL	250mL	500mL
材質	304/316 ステンレス鋼	304/316 ステンレス鋼	304/316 ステンレス鋼	304/316 ステンレス鋼
設計温度	270°C	350°C	350°C	350°C
昇温/降温速度	≤3°C/min	≤3°C/min	≤3°C/min	≤3°C/min
設計圧力	22Mpa	22Mpa	22Mpa	22Mpa
攪拌速度	0-1000r/min	0-1000r/min	0-1000r/min	0-1000r/min
加熱電力	0.7Kw	0.7Kw	0.7Kw	0.7Kw
加熱方法	モジュール式電気加熱	モジュール式電気加熱	モジュール式電気加熱	モジュール式電気加熱
攪拌方法	機械式攪拌	機械式攪拌	機械式攪拌	機械式攪拌
バルブ	標準2個（入口1、出口1）	標準2個（入口1、出口1）	標準2個（入口1、出口1）	標準2個（入口1、出口1）
防爆装置	圧力要件に基づいて選択	圧力要件に基づいて選択	圧力要件に基づいて選択	圧力要件に基づいて選択
圧力計	破裂板圧力に基づいて選択	破裂板圧力に基づいて選択	破裂板圧力に基づいて選択	破裂板圧力に基づいて選択
温度測定孔	標準サイズ 4mm	標準サイズ 4mm	標準サイズ 4mm	標準サイズ 4mm
正味重量	11.5KG	14.5KG	18KG	22KG
寸法 (L×W×H)	310×370×370mm	330×330×545mm	330×330×545mm	350×330×590mm

モデル	KT-HPR-B50	KT-HPR-B100	KT-HPR-B250	KT-HPR-B500
容量	50mL	100mL	250mL	500mL
材質	304/316 ステンレス鋼	304/316 ステンレス鋼	304/316 ステンレス鋼	304/316 ステンレス鋼
設計温度	270°C	350°C	350°C	350°C
昇温/降温速度	≤3°C/min	≤3°C/min	≤3°C/min	≤3°C/min
設計圧力	22Mpa	22Mpa	22Mpa	22Mpa

モデル	KT-HPR-B50	KT-HPR-B100	KT-HPR-B250	KT-HPR-B500
攪拌速度	0-1800r/min	0-1800r/min	0-1800r/min	0-1800r/min
加熱電力	0.7Kw	0.7Kw	0.7Kw	0.7Kw
加熱方法	モジュール式電気加熱	モジュール式電気加熱	モジュール式電気加熱	モジュール式電気加熱
攪拌方法	内部マグネチックスターラー	内部マグネチックスターラー	内部マグネチックスターラー	内部マグネチックスターラー
バルブ	標準2個（入口1、出口1）	標準2個（入口1、出口1）	標準2個（入口1、出口1）	標準2個（入口1、出口1）
防爆装置	圧力要件に基づいて選択	圧力要件に基づいて選択	圧力要件に基づいて選択	圧力要件に基づいて選択
圧力計	破裂板圧力に基づいて選択	破裂板圧力に基づいて選択	破裂板圧力に基づいて選択	破裂板圧力に基づいて選択
温度測定孔	標準サイズ 4mm	標準サイズ 4mm	標準サイズ 4mm	標準サイズ 4mm
正味重量	10KG	13KG	16.5KG	20KG
寸法 (L×W×H)	310×370×345mm	330×330×525mm	330×330×525mm	350×330×570mm