

## ミニSs高圧リアクター

商品番号: KV-3H



前書き

ミニSS高圧リアクター -

医学、化学、科学研究産業に最適。プログラムされた加熱温度と攪拌速度、最大22Mpaの圧力。

[詳細を学ぶ](#)

|         |                       |      |       |       |       |
|---------|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| モデル     | 25ml                  | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml |
| リアクター材質 | 304/316L ステンレス鋼       |      |       |       |       |
| 作業温度    | 260 <sup>0</sup> C    |      |       |       |       |
| 最大作業圧力  | 22Mpa                 |      |       |       |       |
| 加熱方式    | モジュラー加熱マントル           |      |       |       |       |
| ヒートパワー  | 600W                  |      | 800W  |       |       |
| 攪拌方式    | 磁気攪拌/機械式マグネロンカップリング攪拌 |      |       |       |       |
| 付属品     | 出入口バルブ、圧力計、温度計        |      |       |       |       |