

ミニSs高圧リアクター

商品番号: KV-3H



前書き

ミニSS高圧リアクター -

医学、化学、科学研究産業に最適。プログラムされた加熱温度と攪拌速度、最大22Mpaの圧力。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	25ml	50ml	100ml	250ml	500ml
リアクター材質	304/316L ステンレス鋼				
作業温度	260 ⁰ C				
最大作業圧力	22Mpa				
加熱方式	モジュラー加熱マントル				
ヒートパワー	600W		800W		
攪拌方式	磁気攪拌/機械式マグネトロンカップリング攪拌				
付属品	出入口バルブ、圧力計、温度計				