

モルタル粉砕機

商品番号: KT-MG200



前書き

KT-

MG200モルタルグラインダーは、粉末、懸濁液、ペースト、さらには粘性試料の混合と均質化に使用することができます。KT-

MG200乳鉢粉砕機は、粉体、懸濁液、ペースト、粘性試料の混合、均質化に使用でき、試料調製の理想的な操作を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

適合材料	軟質 硬質 脆性 パルプ質
処理タイプ	粉砕
最大射出サイズ	< 8mm以下
サンプル粒子径範囲	< 10-20um
バッチ有効処理容量	10-190ml
最高回転数	100 rpm
モルタル容量	700ml
モルタル材質	ジルコニア タングステンカーバイド オニキス ステンレススチール可
杵材質	ジルコニア 炭化タングステン オニキス ステンレス可
杵の材質	304ステンレス
白と杵の圧力調整	ハンドルを垂直に調整
白と杵の位置調整	横方向調整用ノブ
スクレーパー材質	PTFE ナイロン オプション
スクレーパー調整	圧力調整可能 横位置調整可能
研磨時間設定	9999時間 分 秒
停止時間設定	9999時間 分 秒
粉砕方法	乾式粉砕 湿式粉砕 低温粉砕
重量	38 kg
全体寸法	310*330*430 mm
電氣的説明	110-220V、50-60Hz、150W
保護レベル	IP65

品質規格

CE