

マルチゾーン管状炉

商品番号: KT-MTF



前書き

当社のマルチゾーン管状炉を使用して、正確で効率的な熱試験を体験してください。独立した加熱ゾーンと温度センサーにより、制御された高温勾配加熱フィールドが可能になります。高度な熱分析を今すぐ注文してください。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-MTF	KT-MTFプロ
温度調節器	デジタルPIDコントローラー	タッチスクリーンPIDコントローラー
マルチプログラムプリセット	いいえ	はい
停電再起動中	いいえ	はい
最大温度	1700°C	
一定の作業温度	1650°C	
炉管材質	高級石英/Al2O3アルミナ	
炉管径	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 150 / 230mm	
加熱ゾーンの長さ	300 / 450 / 600 / 800mm	
加熱ゾーン数量	1~10ゾーン	
真空シールソリューション	SS 304 フランジ、O リング付き	
定格真空圧力	0.001Pa/10E5トル	
定格正圧	0.02Mpa/150torr	
チャンバー材質	日本 Al2O3 アルミナ繊維	
発熱体	Cr2Al2Mo2線コイル	
熱電対	K/S/Bタイプ	
温度制御精度	±1°C	
温度均一性	±5°C	
電力供給	AC110-220V、50/60HZ	

他のAl2O3アルミナチューブのサイズと加熱ゾーンの長さもカスタマイズ可能です

いいえ。	説明	量
1	炉	1

2	アルミナチューブ	1
3	真空フランジ	2
4	チューブサーマルブロック	2
5	チューブサーマルブロックフック	1
6	耐熱手袋	1
7	取扱説明書	1