

黒鉛真空炉負極材黒鉛化炉

商品番号: GF-04



前書き

バッテリー製造用黒鉛化炉は、温度均一性と低エネルギー消費を実現します。負極材用黒鉛化炉：バッテリー製造向けの効率的な黒鉛化ソリューションであり、バッテリー性能を向上させる高度な機能を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

製品モデル仕様	GF-04-Φ40×100	GF-04-Φ50×100	GF-04-Φ60×100	GF-04-Φ70×140	GF-04-Φ90×160	GF-04-100×200
容量 (L)	125	196	282	550	1000	1500
定格温度 (°C)	2800	2800	2800	2800	2800	2600
限界温度 (°C)	3100	3100	3100	3100	300	2800
有効加熱面積 (mm)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ700×1400	Φ900×1600	Φ1000×2000
電力 (KW)	150	250	350	550	700	1000
周波数 (HZ)	1500	1000	1000	1000	1000	1000
温度制御方法	日本島津製作所製温度調節器					
加熱方法	誘導加熱					
真空システム	ロータリーベーン真空ポンプ（高真空要求の場合は、ルーツ真空ポンプおよび油拡散ポンプが必要）					
焼結雰囲気	N ² Ar およびその他のガス					
定格電源電圧 (V)	380					
定格加熱電圧 (V)	750					
真空度限界 (Pa)	100（真空冷間時）					