

実験用途の脱型不要赤外線プレスモールド

商品番号: PMI



前書き

当社の実験用赤外線プレスモールドを使用すれば、脱型不要で簡単にサンプルをテストできます。高い透過率とカスタマイズ可能なサイズで、お客様の利便性を高めます。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PMI-A	PMI-B
サンプル形状		
ダイ材料	炭化タングステン	
インデント硬度	HRC68-HRC85	
サンプルサイズ	Φ13 mm(M)	Φ7 mm(M)
キャビティ深さ	10mm(N)	5mm(N)
寸法	Φ76*50*70mm(L*W*H)	Φ76*30*70mm(L*W*H)
重量	0.76Kg	0.35Kg
油圧粉末プレスサイズの図		