

不消耗型真空アーク溶解炉

商品番号: KT-VAN



前書き

高融点電極を備えた不消耗型真空アーク炉の利点をご覧ください。小型、操作が簡単、環境に優しい。耐火金属および炭化物の実験室研究に最適です。

詳細を学ぶ

溶解温度	3500 °C
真空チャンバー	304ステンレス鋼
真空度	< 5 x10 ⁻³ Pa
溶解容量	20-500g
定格溶解電流	200-1000A
溶解ステーション	5-7標準溶解ステーション
挿入作動ガス	Ar
オプション機能	吸引鑄造/追加溶解ステーション