

ラボおよび産業用途向けオイルフリーダイヤフラム真空ポンプ

商品番号: KT-VP



前書き

ラボ用オイルフリーダイヤフラム真空ポンプ：クリーン、信頼性、耐薬品性。ろ過、SPE、ロータリーエバポレーターに最適。メンテナンスフリー。

詳細を学ぶ

モデル	DVP-10	DVP-20	DVP-20C (耐薬品性)	DVP-40C (耐薬品性)
ポンプ速度	20 L/min	38 L/min	38 L/min	70 L/min
ヘッド数	1	2	2	4
ダイヤフラム材質	NBR	NBR	PTFE	PTFE
バルブ材質	FKM	FKM	FFKM	FFKM
究極真空	< 100 mbar	< 10 mbar	< 8 mbar	< 2 mbar
最大圧力	2.5 bar	2.5 bar	1.5 bar	1.5 bar
定格モーター速度	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
電源	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
消費電力	90W	180W	180W	320W
正味重量	5.5 Kg	9.0 Kg	9.5 Kg	12.5 Kg
寸法 (長さ×幅×高さ)	220×145×190 mm	315×160×200 mm	315×160×200 mm	340×240×220 mm