

ゴム粉碎機用オープン型2本ロールミル

商品番号: RPM-04



前書き

ゴム加工機は、ゴム、プラスチック原料、顔料、マスターバッチなどの高分子ポリマーの混合と分散のために設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
ローラー速度	固定速度	単一周波数インバーター	二重頻度インバーター
制御モード	PID 制御か PLC のプログラム制御		
ロールのサイズ	120*350mm (かカスタマイズされる)		
暖房モード	電気暖房/オイル暖房		
冷却モード	冷却か水道水の冷却無し (任意)		
ロールギャップの調節	手動または電動ギャップ調整		
反転モード	手動または自動反転		
安全装置	リバースストップまたは緊急オープンシステム		
モーター出力	0.75KWまたはカスタマイズ* 1	0.75KWまたはカスタマイズ* 2	
容積(WxDxH)	1100*560*1150mm		
重量(kg)	400kg	450kg	
電源	3φ, AC380V		

お客様のご要望に応じた特殊仕様も設計・製作致します。