

光学恒温槽電解電気化学セル

商品番号: ELCWO



前書き

光学恒温槽で電解実験をアップグレードしましょう。
温度制御と優れた耐食性を備え、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。今すぐ完全な仕様をご覧ください。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	50ml～250ml
適用温度範囲	0～60℃
密閉形式	ねじ + エブロン
材質	ホウケイ酸ガラス + PTFE
電解セル開口部	3つの電極穴（6mm）、2つの空気穴（3mm）、カスタマイズ可能

仕様	50ml～250ml
適用温度範囲	0～60℃
材質	ホウケイ酸ガラス + PTFE
電解セル開口部	3つの電極穴（6mm）、カスタマイズ可能