

## 光学式ウォーターバス電解槽

商品番号: ELCWO



### 前書き

当社の光学ウォーターバスで電解実験をアップグレードしてください。制御可能な温度と優れた耐食性を備えており、特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。今すぐ完全な仕様をご覧ください。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	50ml~250ml
適用温度範囲	0~60°C
シール形状	糸+エブロン
材料	ボロンガラス+PTFE
電解槽開口部	3つの電極穴（6mm）、2つの空気穴（3mm）、カスタマイズ可能

  

仕様	50ml~250ml
適用温度範囲	0~60°C
材料	ボロンガラス+PTFE
電解槽開口部	3つの電極穴（6mm）、カスタマイズ可能