

溶鋼中の温度と活性酸素含有量を測定する酸素プローブ

商品番号: KT-T02



前書き

高精度酸素プローブで製鋼プロセスを最適化。迅速、信頼性が高く、正確な酸素と温度制御に不可欠です。今日、品質と効率を向上させましょう。

詳細を学ぶ

パラメータ	中・高酸素プローブ (OY-TO-Hi)	低酸素（固定アルミニウム）プローブ (OY-TO-Al)
測定範囲	10-1500ppm	1-20ppm
再現性（酸素ポテンシャル偏差）	±3mV	±3mV
測定成功率	98%	96%
テスト時間	4-8秒	4-8秒
温度測定	S/R/Bモデル、温度偏差±3℃	S/R/Bモデル、温度偏差±3℃