


実験用白金補助電極

商品番号: ELPA



前書き

白金補助電極で電気化学実験を最適化しましょう。高品質でカスタマイズ可能なモデルは、安全で耐久性があります。今すぐアップグレードしましょう！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	耐腐食性
適用温度範囲	0～80℃
ワイヤー径	0.5 / 1mm
材料	純白金
素材（金、銀、白金、銅）とロッドの長さをニーズに合わせてカスタマイズしてください。	

特徴	耐腐食性
適用温度範囲	0～80℃
ワイヤー径	0.5 / 1mm
材料	PTFEロッド + 白金線
素材（金、銀、白金、銅）とロッドの長さをニーズに合わせてカスタマイズしてください。	

特徴	耐腐食性
適用温度範囲	0～80℃
サイズ	5*5～ 50*50mm
材料	PTFEロッド + 白金メッシュ
高純度で表面積の広い純白金線編組メッシュ電極。	

特徴	耐腐食性
適用温度範囲	0～80℃
ワイヤー径	1mm～2mm
材料	PTFEロッド + 白金

素材（金、銀、白金、銅）とロッドの長さをニーズに合わせてカスタマイズしてください。