

パワフルプラスチック粉砕機

商品番号: KT-HX



前書き

KINTEKのパワフルなプラスチック粉砕機は、60～1350

KG/Hの多様なプラスチックを処理し、ラボやリサイクルに最適です。耐久性、効率性、カスタマイズ性を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	180	250	300	400	500	600	700	800
粉砕能力 KG/H	60-110	160-210	215-320	270-480	420-730	470-820	580-950	670-1350
電圧 V	220/380V		380V					
モーター出力 KW	2.2	4	5.5	7.5	11	15	22	30
モーター出力 HP	3	5	7.5	10	15	20	30	40
回転径 MM	195	220	220	220	250	275	310	380
ブレード数	6+2	9+2	9+2	12+2	15+2	18+4	21+4	24+4
クローブレード数	なし	12+2	15+2	18+2	21+2	27+4	なし	なし
フラットブレード数	なし	3+2	3+2	3+2	6+2	6+4	6+4	6+4
スクリーン開口部 MM	6	8	8	8	10	10	12	12
フィードポートサイズ MM	180×180	260×180	310×220	420×250	510×280	610×310	720×420	820×470
全体寸法 CM	75×55×95	95×63×102	105×68×120	114×80×128	140×102×152	150×114×160	155×124×185	185×140×202
機械重量 KG	125	230	320	440	580	750	1000	1450