

ジルコニアセラミックロッド - 安定化イットリウム精密機械加工

商品番号: KM-G01



前書き

ジルコニアセラミックロッドは静水圧プレスによって製造され、高温かつ高速で均一で緻密で滑らかなセラミック層と転移層が形成されます。

[詳細を学ぶ](#)

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 0.2*100mm | 0.7*100mm | 1.2*100mm | 2.5*100mm | 8*100mm | 15×115mm |
| 0.3*100mm | 0.8*100mm | 1.5*100mm | 3*100mm | 10*100mm | 16×115mm |
| 0.4*100mm | 0.9*100mm | 1.6*100mm | 4*100mm | 12*100mm | 18×115mm |
| 0.5*100mm | 1*100mm | 1.8*100mm | 5*100mm | 13*115mm | 20×115mm |
| 0.6*100mm | 1.1*100mm | 2*100mm | 6*100mm | 14×115mm | 22×200mm |