

ラボ用 308L 精密超低温フリーザー

商品番号: KTFDV-308



前書き

ラボ用超低温フリーザー：-

86℃保管、精密制御、省エネ、安全なサンプル保存。
信頼性と耐久性。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
モデル参照	KTFDV-308
タイプ	縦型
容量	308L
内部温度	-40℃～-86℃、調整可能
アラーム	音と光のアラーム
電源	220V/50Hz
電力	580W
消費電力	9.80 kWh/24h
保護クラス	I/B
気候タイプ	N
冷媒	フロンフリー、環境に優しい冷媒
冷凍システム	シングルコンプレッサー冷凍システム
温度制御	電子温度制御
温度表示	デジタル表示
プローブ	PTC
冷却ファンタイプ	高品質低ノイズファン
外装キャビネット素材	粉体塗装冷延鋼板
内装ライナー素材	304ステンレス鋼
棚/内扉	棚3段 / 内扉4枚、304ステンレス鋼
断熱厚さ	120mm
バランスポート	1（直径18mm）
キャスター	4

特徴	仕様
正味重量/総重量	160/195 kg
外形寸法（幅×奥行×高さ）	860×850×1740 mm
内形寸法（幅×奥行×高さ）	610×590×950 mm
梱包寸法（幅×奥行×高さ）	960×970×1910 mm
積載量	14個/20フィートGPコンテナ
周囲温度	10°C～30°C
電圧範囲	187V～242V AC