

研究用途向け 158L 精密垂直型超低温フリーザー

商品番号: KTFDV-158



前書き

信頼性の高い 158L ULT フリーザー。ラボ向け、-86℃を維持、省エネ、高度な安全機能を搭載。デリケートなサンプル保管に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
モデル	KTFDV-158
タイプ	垂直
容量	158L
内部温度	-40℃～-86℃、調整可能
アラーム	可聴および視覚アラーム
電源	220V/50Hz
電力	500W
消費電力	7.1 kW.h/24h
保護クラス	I/B
気候タイプ	N
冷媒	フッ素フリー環境に優しい冷媒
コンプレッサー	高効率
冷凍システム	一段圧縮冷凍システム
温度制御	電子温度制御
温度表示	デジタル表示
プローブ	PTC
コンデンサーファン	EBM
外装	粉体塗装 cold-rolled steel plate
内装	304 ステンレス鋼
棚/内扉	棚2段 / 内扉3枚、304 ステンレス鋼
断熱厚さ	120mm
圧力均等化ポート	1 (直径18mm)

パラメータ	値
キャスター	4
正味重量/総重量	123 / 150kg
外形寸法（幅*奥行*高さ）	700*700*1580mm
内部寸法（幅*奥行*高さ）	460*455*800mm
梱包寸法（幅*奥行*高さ）	合板ボックス：760*790*1720mm / ハードカートンボックス：790*820*1750mm（約）
積載量	21個/20'GP