

実験室用参照電極 カロメル 銀塩化水銀 硫酸水銀

商品番号: ELERA



前書き

完全な仕様を備えた電気化学実験用の高品質参照電極を見つけてください。当社のモデルは、耐酸性・耐アルカリ性、耐久性、安全性を備え、お客様の特定のニーズを満たすカスタマイズオプションも提供しています。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	良好な再現性、正確な電位適用
適用温度範囲	0～25℃
寸法	全長140mm、上部チューブ9.5mm×35mm、下部チューブ6mm×65mm。
タイプ	アマルガム-水銀タイプ。中性電荷を提供し、シングル塩橋、ダブル塩橋、ペントチューブの3種類があります。

特徴	少量に適しています
適用温度範囲	0～40℃
寸法	全長90mm、下部チューブ4*45mm
電極の特性はAg/AgClです	

特徴	あらゆる状況に適しています
適用温度範囲	0～60℃
寸法	全長105mm、下部チューブ6*45mm
電極の性質はAg/AgClであり、ペントチューブは塩化銀用にカスタマイズ可能です	

特徴	電位安定性
適用温度範囲	0～60℃
寸法	全長140mm、上部チューブφ9.5*35mm、下部チューブφ6*65mm。
タイプ	Ag/AgClタイプ、中性電極；シングル塩橋とダブル塩橋の2種類があります

特徴	酸性電解質を使用
適用温度範囲	0～60℃

寸法	全長140mm、上部チューブφ9.5*35mm、下部チューブφ6*65mm。
タイプ	水銀タイプ、酸性電極；シングル塩橋とダブル塩橋の2種類があります

特徴	アルカリ性電解質に適しています
適用温度範囲	0～60℃
寸法	全長140mm、上部チューブφ9.5*35mm、下部チューブφ6*65mm。
タイプ	水銀タイプ、アルカリ性電極；シングル塩橋とダブル塩橋の2種類があります

特徴	長時間の反応に適しています
適用温度範囲	0～60℃
寸法	全長145mm、下部チューブφ9.2*120mm。配線はU字型ブレードです
タイプ	電極の性質はAg/AgClタイプであり、長時間の無人反応が可能です

特徴	長時間の反応に適しています
適用温度範囲	0～60℃
寸法	全長145mm、下部チューブφ9.2*120mm。配線はU字型ブレードです
タイプ	電極の性質はAg/AgClタイプであり、必要に応じて二重接合タイプの2番目の液絡部を追加できます

特徴	電極を保護し、使いやすい
適用温度範囲	0～80℃
寸法	標準φ10*70mm、延長φ10*100mm
タイプ	内蔵サンドコア液絡部を使用し、電極を保護し、液絡電位を低減します

特徴	電極を保護し、使いやすい
適用温度範囲	0～80℃
寸法	標準φ10*70mm、延長φ10*100mm
電極を保護し、液絡電位を低減するために使用されます	

特徴	電極を保護し、使いやすい
適用温度範囲	0～80℃
寸法	φ12*70mm / φ6*70mm / φ6*100
電極を保護し、液絡電位を低減するために使用されます	

特徴	電極を保護し、使いやすい
適用温度範囲	0～50℃
寸法	φ6*80mm / φ10*80mm

ガード電極が液絡電位を低減します